

L'ÉQUIPEMENT AUDIO QUI A DU SENS POUR LES ENTREPRISES

Découvrez la version circum-aurale du casque Orosound Tilde® Evo. Conçu dans une optique de durabilité, ce micro-casque stéréo intègre des technologies de contrôle du bruit avancées, offrant une clarté inégalée lors des appels et une qualité musicale haute définition. Explorez pleinement l'univers des casques Tilde® en utilisant les applications logicielles de la gamme, conçues pour personnaliser et améliorer continuellement l'expérience audio.

Adaptable
droitier / gaucher
par rotation du
micro à 270°



Tilde® offre des applications avancées visant à améliorer l'expérience utilisateur au quotidien.

L'application Orosound Link¹ propose des mises à jour et une personnalisation de casque. La fonction TwinStream² permet des sessions d'écoute collaborative pour faciliter l'expérience de formation et d'apprentissage. L'application Orosound Desk² offre un aperçu du parc de casques et des fonctionnalités de gestion.



Choisissez un casque conçu pour une durabilité prolongée

Conçu et développé en France
Conformité élevée, robustesse renforcée
Coussinets circum-auraux remplaçables



Profitez d'appels d'une clarté inégalée, sans bruit et parfaitement sécurisés

Micro-perche dédié à une capture vocale précise
Algorithme de débruitage généré par l'IA
Conversations sécurisées : traitement embarqué



Plongez dans le calme, ou restez connecté au monde avec authenticité

ANC ultra-performante supérieure à -30dB
Écoute naturelle du monde en mode Aware
F2F brevetée : conversations en face-to-face



Immergez-vous dans une musique HD, avec un confort de port amélioré

Audio HD via des haut-parleurs de 40 mm
Distorsion < 0,2 % sur le spectre
Coussinets confortables et isolants en mousse

¹Pour obtenir gratuitement Orosound Link, téléchargez l'application depuis orosound.com/fr/logiciel-orosound-link/ ou contactez vos administrateurs système.

²Twinstream et Orosound Desk sont des fonctionnalités optionnelles ; contactez votre interlocuteur Orosound pour échanger sur leur déploiement.

Design & Confort

Design du casque	Coussinets circum-auraux remplaçables et double arceau réglable
Microphone-perche	Micro-perche flexible (technologie Gooseneck) : capture vocale ultra précise
Busy Light	Busy light 360° : une LED sur le micro-perche et une sur chaque coussinet
Adaptable droitier/gaucher	Oui, rotation du micro-perche à 270°
Poids (g)	254g

Clarté des Appels

Microphones intégrés au micro-perche	2 microphones MEMS sur le micro-perche
Algorithmes avancés de débruitage	Algorithmes générés par l'IA de réduction du bruit ambiant et du bruit de vent
Capture supérieure de la voix	Micro-perche flexible avec "Gooseneck technologie". Beamforming adaptatif
Bande passante en téléphonie	100 Hz - 8000 Hz

Conversation en Face-à-Face (F2F)

Fonction AI-F2F brevetée	Conversations en face à face avec une voix plus claire et un bruit minimal
Microphones dédiés au mode F2F	2 microphones MEMS
Faible latence	8 ms d'entrée-sortie pour une conversation fluide en temps réel

Gestion de l'Environnement Sonore

Options de contrôle du bruit	ANC activée / ANC désactivée / Mode AWARE (transparence)
Réduction Active du Bruit (ANC)	ANC hybride numérique à 4 microphones MEMS
Performance de l'ANC	≥ -30dB
Mode Aware	Écoute transparente : reproduction naturelle des voix et de l'environnement

Qualité Audio

Haut-parleurs	40mm
Codecs audio	SBC, AAC, USB audio
Distortion	THD < 0.1% @100dB SPL
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz

Connexions sans fil et filaire

Bluetooth 5.4 multipoint	Association simultanée de 2 appareils Bluetooth. 10 appareils enregistrés
Dongle Bluetooth USB	Dongle Bluetooth USB-C pré-appairé. Dongle Bluetooth USB-A en option
Portée Bluetooth	Jusqu'à 30m en champ ouvert
Connexion USB-audio	Fonction configurable (activer / désactiver) via l'application Orosound Link
Connectivité	Ordinateurs, smartphones et tablettes. Tous les systèmes d'exploitation (OS)
Compatibilité	Compatible avec les softphones et les applications de visioconférence

Batterie, Autonomie & Recharge

Type de batterie & autonomie	1000 mAh. Utilisation toute la journée avec l'ANC activée
Recharge	Filaire avec USB-C. Station de charge en option
Durée de charge	Charge complète en 90min. Recharge rapide possible.
Utilisation pendant la charge	Possible
Mode veille	Technologie "Wear detect"

Accessoires

Dongle Bluetooth USB	Dongle Bluetooth USB-C pré-appairé avec indicateur LED de jumelage
Câble USB-C	Câble USB-C pour la connectivité audio filaire et la recharge
Pochette	Pochette en tissu anthracite pour le rangement et le transport du casque
Station de charge (en option)	Station de charge pour Tilde®. Compatible avec la fonction TwinStream